


# Prosty stół sinusowy Fixar



## Kiedy wybrać prosty stół sinusowy Fixar:

Prosty stół sinusowy Fixar z płytą permanentną Neomicro nadaje się do precyzyjnego szlifowania kątowego, obróbki elektroerozyjnej oraz pomiarów. Możesz wybrać model z ustawieniem kąta w osi wzdłużnej lub w osi poprzecznej.

### ZASTOSOWANIE



Szlifowanie

### TECHNOLOGIA



Permanentny

### ROZMIAR UCHWYTU



od 70 x 140 mm

### SIŁA MOCUJĄCA



maks. 100 N/cm<sup>2</sup>

### BIEGUNOWANIE



Poprzeczne


### Istotne parametry:

Rozmiar obrabianego przedmiotu: min. 4 x 4 x 1 mm

Limit przeszlifowania: 7 mm

### Zastosowanie:

- + precyzyjne szlifowanie kątowe na płasko, szlifowanie elektroerozyjne - EDM, pomiary



Numer katalogowy	W (mm)	L (mm)	H (mm)	C x D (mm)	S (mm)	Masa (kg)
SINES70140	70	140	67	130 x 140	55	7
SINES130250	130	255	76	295 x 145	115	20
SINES150250	150	250	79	290 x 165	135	20
SINES150300	150	300	79	340 x 165	135	27
SINES150350	150	350	87	390 x 165	135	34,5
SINES150450	150	450	87	490 x 165	135	44
SINES200400	200	400	88	440 x 215	185	52
SINES300600	300	600	95	660 x 320	285	121

Więcej informacji na stronie [www.walmag.pl](http://www.walmag.pl)